


Вузол фіксації КРЕ-6

Номер деталі: 178463

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Метод блокування з ефективним напрямком	з обох сторін Затискання силою пружини, що звільняється стисненим повітрям
Конструкція	Перекидні диски
Варіанти	Поршневий шток на одному кінці
Визначення положення	без
Функція безпеки	Утримання та зупинка руху
Робочий тиск	0.3 МПа...1 МПа 3 бар...10 бар 43.5 psi...145 psi
Тиск розблокування	0.3 МПа 3 бар
Круглий матеріал до затискання	6 мм
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Статична утримуюча сила	180 Н
Вага продукту	150 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR TPE-U (PU)
Матеріал пружин	Пружинна сталь
Матеріал корпусу	Алюміній Анодований
Матеріал затискних губок	Латунь
Матеріал поршня	ПОМ