

Пневморозподільник МБВН-5/3G-D-3-ZSR-C

Номер деталі: 184512

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	5/3 закритий
Спосіб приведення в дію	електричний
Ширина	65 мм 71 мм
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	4100 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	Монтажна плита розмір 3 згідно ISO 5599-1 G1/2
Робоча напруга	24 V DC
Робочий тиск	0,3 МПа...1 МПа 3 бар...10 бар
Тип скидання	Пружина механічна
Ступінь захисту	IP65
Номінальний розмір	14,5 мм
Вихлопна функція	З можливістю дроселювання
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Допоміжне ручне керування	Без фіксації
ISO код	356
Тип контролю	Пілот
Напрямок потоку	Не реверсивні
Час відключення	130 мс
Час увімкнення	38 мс
Характеристики котушки	24 V DC: 2,5 W
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Електричне підключення	M12x1 Центральна вилка
Тип кріплення	з наскрізним отвором

Особливості	Значення
Пневматичний порт 1	Монтажна плита розмір 3 згідно ISO 5599-1
Пневматичне з'єднання 2	Монтажна плита розмір 3 згідно ISO 5599-1
Пневматичний порт 3	Монтажна плита розмір 3 згідно ISO 5599-1
Пневматичне з'єднання 4	Розмір монтажно́ї плити 3 відповідно до ISO 5599-1
Пневматичне з'єднання 5	Монтажна плита розмір 3 згідно ISO 5599-1
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском