

Роз'єм NTSD-GD-9

Номер деталі: 18493

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	з накидною гайкою
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	25 г
Електричне підключення	4-ріп Розетка пряма Гвинтова клемма
Діапазон робочої напруги змінного струму	250 В
Пропускна здатність по струму	16 А
Кабельний роз'єм	Pg9
Допустимий діаметр кабелю	6 мм...8 мм
Перетин з'єднання	1.5 мм ²
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	PBT
Матеріал штекерних контактів	Мідний сплав Латунь