

Вакуумний захват ESG-100

Номер деталі: 189179

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діаметр присоски	100 мм
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху Вакуумне підключення збоку з компенсацією висоти зі збільшеною компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 5
Форма присоски	кругла, дуже глибока круглий, плоский кругла глибока
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Температура навколишнього середовища	-30 °C...200 °C
Приєднання вакууму	G1/8 G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	FPM NBR PUR VMQ (силікон) Vulkollan®