

Вакуумний захват ESG-4X10

Номер деталі: 189182

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір чашки присоски	4x10 мм
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху Вакуумне підключення збоку з компенсацією висоти зі збільшеною компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	розмір 4
Форма присоски	овальний плоский
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Приєднання вакууму	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR