

Тримач вакуумного захвату ESH-HB-1-QS

Номер деталі: 189203

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	3 мм
Об'єм	0.228 см³
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Вакуумне підключення збоку
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 1
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	5 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Краплення присоски	Діаметр 3 мм
Приєднання вакууму	QS-4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR Сталь
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь ПОМ загартована сталь Високолегована сталь