


Вакуумний насос ESS-30X90-ON

Номер деталі: 189418

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	6 мм
Розмір чашки присоски	30x90 мм
Об'єм чаші присоски	10.17 см³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 5
Форма присоски	овальний плоский
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 кПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	134.4 Н
Горизонтальне бічне навантаження при номінальному робочому тиску	201 Н
Вертикальне бічне зусилля при номінальному робочому тиску	134.5 Н
Вага продукту	55.3 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M10
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR