


Вакуумний захват ESV-30-CN

Номер деталі: 191073

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	10.5 мм
Мінімальний радіус заготовки	80 мм
Діаметр присоски	30 мм
Об'єм чаші присоски	9.47 см³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглі сильфони 3,5 гофри
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 кПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	20.8 Н
Вага продукту	5.8 г
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR