


## З'єднувальна лінія KMYZ-2-24-10-LED

Номер деталі: 193443

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Індикатор положення перемикача              | LED                                                                                    |
| Тип кріплення                               | На електромагнітному клапані з гвинтом                                                 |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                                                              |
| Вага продукту                               | 170 г                                                                                  |
| Електричне підключення                      | 2-ріп / 2-провідний<br>Розетка кутова / кабель<br>Квадратний дизайн / відкритий кінець |
| Номинальна робоча напруга постійного струму | 24 В                                                                                   |
| Струмове навантаження при 40 °C             | 1 А                                                                                    |
| Під'єднання захисного заземлення            | не в наявності                                                                         |
| Довжина кабелю                              | 10 м                                                                                   |
| Властивості кабелю                          | Стандарт                                                                               |
| Діаметр кабелю                              | 3,4 мм                                                                                 |
| Склад кабелю                                | 2 x 0,25 мм <sup>2</sup>                                                               |
| Ступінь захисту                             | IP65                                                                                   |
| Температура навколишнього середовища        | -10 °C...50 °C                                                                         |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно директиви ЄС RoHS                                                               |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)   | Відповідно до правил RoHS Великобританії                                               |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                                         |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                                                     |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 2 - помірний вплив корозії                                                             |
| Матеріал оболонки кабелю                    | TPE-U (PUR)                                                                            |
| Матеріал корпусу                            | PA                                                                                     |
| Матеріал штекерних контактів                | Бронза                                                                                 |