

Вузол фіксації DADL-EL-Q11-63

Номер деталі: 1941568

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	63
Діапазон регулювання кута повороту	55 град....200 град.
Конструкція	Поршень Шток поршня
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Робочий тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 бар...8 бар 43.5 psi...116 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	2380 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором і centruючою втулкою
Пневматичне з'єднання	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Алюміній Жорстко анодований
Матеріал кришки корпусу	Алюміній анодований
Матеріал підшипника	Пластик
Матеріал шайби	Алюміній Анодований
Матеріал гвинтів	Сталь Оцинкований
Режим роботи	Одиначної дії Витягування