


Відсічний клапан HE-G1-LO

Номер деталі: 197136

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	поршневий золотник
Спосіб приведення в дію	Вручну
Спосіб ущільнення	М'який
Вихлопна функція	не регулюється
Допоміжне ручне керування	Немає
Функція клапана	3/2 бістабільний
Робочий тиск	1 бар...10 бар
Значення C	38.47 л/с·бар
в значення	0.47
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	10000 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	Монтаж в лінію з наскрізним отвором
Положення монтажу	Будь-який
Напрямок потоку	Не реверсивні
Вага продукту	1000 г
Пневматичний порт 1	G1
Пневматичне з'єднання 2	G1
Пневматичний порт 3	G1
Матеріальні ущільнення	NBR TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском PBT