

Плита
MHA2-PR4-3-M5
Номер деталі: 197448

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мість для певморозподільників	4
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів з DIN-рейкою
Тип кріплення клапана	з внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання 1/33	M7
Пневматичне з'єднання 2	M5
Пневматичне з'єднання 3/11	M7
Матеріал монтажної плити	Кований алюмінієвий сплав