

## Осьовий комплект EAMM-A-P3-28D-40P

Номер деталі: 1982886

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                          | Значення           |
|--------------------------------------|--------------------|
| Номінальна довжина                   | 14.5 мм            |
| Положення монтажу                    | Будь-який          |
| Макс. швидкість обертання            | 10000 об/хв        |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L     |
| Температура зберігання               | -25 °C...60 °C     |
| Відносна вологість                   | 0 - 95 %           |
| Ступінь захисту                      | IP40               |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C     |
| Момент інерції маси                  | 0.28 кг·мм²        |
| Передаваний крутний момент           | 0.2 Н·м            |
| Вага продукту                        | 60 г               |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент  | P3-28D             |
| Код інтерфейсу Motor In              | 40P                |
| Код інтерфейсу, корпус зчеплення     | 28D                |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS |