


Осьовий комплект EAMM-A-L38-60P

Номер деталі: 2037246

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	37.7 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	3.5 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	4.4 Н·м
Вага продукту	300 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	L38
Код інтерфейсу Motor In	60P
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS