

## Затискна втулка EAMH-60-10-C18.1

Номер деталі: 2428519

**FESTO**



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Розмір                               | 60                      |
| Положення монтажу                    | Будь-який               |
| Макс. швидкість обертання            | 6000 об/хв              |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L          |
| Температура зберігання               | -25 °C...60 °C          |
| Відносна вологість                   | 0 - 95 %                |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C          |
| Момент інерції маси                  | 1.38 кг·мм <sup>2</sup> |
| Вага продукту                        | 30 г                    |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS      |