


Осьовий комплект EAMM-A-D50-87A

Номер деталі: 2733781

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	69.7 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	34.8 кг·мм²
Передаваний крутний момент	17 Н·м
Вага продукту	860 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D50
Код інтерфейсу Motor In	87A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS