


Осьовий комплект EAMM-A-D50-70A-S1

Номер деталі: 2734287

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	69.2 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	34.8 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	17 Н·м
Вага продукту	740 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D50
Код інтерфейсу Motor In	70A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS