


Монтажна плита VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1

Номер деталі: 2738672

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	54 мм
Функціональне підключення 32	G1/4
Функційне підключення 34	G1/4
Пневматичний порт 22	Монтажна плита G3/8
Пневматичне з'єднання 44	Монтажна плита G3/8
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск	0 бар...16 бар
Пілотний тиск	3 бар...8 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	2000 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	0 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Вага продукту	3400 г
Під'єднання пілотного повітря 14	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G3/8
Пневматичне з'єднання 4	G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал ущільнювального кільця	NBR
Матеріал гвинтів	Сталь