


Осьовий комплект EAMM-A-D100-120G-S1

Номер деталі: 2946765

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	115 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	280 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	143 Н·м
Вага продукту	3520 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D100
Код інтерфейсу Motor In	120G
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS