

Клапан
VOFD-L35T-
Номер деталі: 2956784

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний напівавтомат 3/2 закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	електричний
Ширина	51 мм
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	406 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	G1/4 1/4 NPT
Робочий тиск	0 МПа...0.8 МПа 0 бар...8 бар 0 psi...116 psi
Конструкція	Сідловий клапан прямого керування
Тип скидання	Пружина механічна
Ступінь захисту	IP65
Номінальний розмір	3.5 мм
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Допоміжне ручне керування	З блокуванням Немає Без фіксації
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Не реверсивні
Придатність для вакууму	Немає
б значення	0.15
Значення C	1.8 л/с-бар
Витрата Kv при аерації	0.32 м³/год
Швидкість потоку Kv для вихлопу	0.32 м³/год
Стандартна номінальна витрата 2-3	440 л/хв
Час відключення	60 мс
Час увімкнення	40 мс
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)

Особливості	Значення
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:1:2] Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура середовища	-50 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-50 °C...60 °C
Вага продукту	390 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR VMQ
Матеріал корпусу	Алюміній з емалевим покриттям високолегована нержавіюча сталь