

Монтажна плита VABS-S7-BE-B-G14-VDE1

Номер деталі: 2999476

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Робочий тиск	0.2 МПа...0.8 МПа 2 бар...8 бар
Витрата Kv при аерації	2.2 м³/год
Швидкість потоку Kv для вихлопу	8.6 м³/год
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65
Вага продукту	250 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Пневматичний порт 3	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажноі плити	Алюміній з емалевим покриттям
Матеріальні ущільнення	NBR