


Напрямний блок EAGF-V2-KF-40-

Номер деталі: 3038089

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Крок	1 мм...500 мм
Люфт на поверненні	0 мкм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила Fy	1000 Н
Максимальна статична сила Fy	1260 Н
Максимальна сила Fz	1000 Н
Максимальна сила Fz статична	1260 Н
Максимальний момент Mx	44 Н·м
Максимальний момент Mx статичний	55 Н·м
Max. Moment My	52 Н·м
Максимальний момент My , статичний	65 Н·м
Максимальний момент Mz	52 Н·м
Максимальний статичний момент Mz	65 Н·м
Сила переміщення	15 Н
Маса переміщення при ході 0 мм	1283 г
Основна вага при ході 0 мм	2517 г
Додаткова вага на 10 мм ходу	32 г
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	32 г
Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм	38 мм
Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу	4.2 мм
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований

Особливості	Значення
Матеріал плити напрямних	Сталь