


Опора цапфи
LNZG-63/80
Номер деталі: 32961

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	63/80
На підставі норм	ISO15552
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Підходить для виробництва акумуляторів зі зниженими значеннями Cu/Zn/Ni (F1a)
Температура навколишнього середовища	-40 °C...80 °C
Максимальна вантажопідйомність	6 кН
Вага продукту	178 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал підшипника	Пластик