

Муфта однонапрямна FLSR-10-L

Номер деталі: 33298

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	10
Напрямок обертання	обертання проти годинникової стрілки
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	0.53 Н·м
Вага продукту	100 г
Матеріал корпусу	Алюмінієве лиття Загартована сталь
Матеріал валу	Загартована сталь