

Електромагнітна котушка MSW-110AC-60-OD

Номер деталі: 34406

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Мінімальний час дотягування	10 мс
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	F
Характеристики котушки	110 V AC: 60 Hz, потужність 36 VA, потужність утримування 28 VA
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-C1-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	150 г
Електричне підключення	Форма A Роз'єм Відповідно до EN 175301-803
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник 1/8 Фіксуючий затискач
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал магнітної котушки	Дюропласт
Матеріал штекерних контактів	Латунь, луджена
Матеріал обмотки	мідь