

Напрямний блок FENG-63-400-KF

Номер деталі: 34519

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	63
Крок	400 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила F_y	1260 Н
Максимальна статична сила F_y	1600 Н
Максимальна сила F_z	1260 Н
Максимальна сила F_z статична	1600 Н
Максимальний момент M_x	75 Н·м
Максимальний момент M_x статичний	95 Н·м
Max. Moment M_y	90 Н·м
Максимальний момент M_y , статичний	115 Н·м
Максимальний момент M_z	90 Н·м
Максимальний статичний момент M_z	115 Н·м
Сила переміщення	15 Н
Вага продукту	7370 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований