


Поворотний фланець SNGB-160

Номер деталі: 34547

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	160
На підставі норм	ISO 15552 (раніше також VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...90 °C
Вага продукту	3445 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Алюміній литий під тиском
Матеріал болта	Сталь Оцинкований
Матеріал підшипника	Пластик
Матеріал шайби	оцинкована сталь
Матеріал гвинтів	Сталь Оцинкований
Матеріал запобіжника	Пружинна сталь, оцинкована