


Амортизатор YSR-20-25-C

Номер деталі: 34574

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	20
Крок	25 мм
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 м/с
Час скидання при кімнатній температурі	0.3 с
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 с
Режим роботи	Штовхання Одиної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	25 мм
Максимальна сила удару	3000 Н
Максимальне споживання енергії на один хід	60 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	92000 Дж
Максимальна залишкова енергія	0.32 Дж
Сила скидання	10 Н
Мінімальне зусилля введення	100 Н
Вага продукту	318 г
Діапазон мас	120 кг
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь