


Напрямний блок FEN-8/10- -KF

Номер деталі: 35197

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	8/10
Крок	1 мм...100 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила F_y	450 Н
Максимальна статична сила F_y	680 Н
Максимальна сила F_z	450 Н
Максимальна сила F_z статична	680 Н
Максимальний момент M_x	11 Н·м
Максимальний момент M_x статичний	16 Н·м
Max. Moment M_y	5 Н·м
Максимальний момент M_y , статичний	7 Н·м
Максимальний момент M_z	5 Н·м
Максимальний статичний момент M_z	7 Н·м
Сила переміщення	15 Н
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	8 г
Основна вага при ході 0 мм	300 г
Додаткова вага на 10 мм ходу	8 г
Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм	30 мм
Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу	4.9 мм
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований