


Вакуумний насос VASB-100-1/4-NBR

Номер деталі: 35416

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	4 мм
Діаметр присоски	100 мм
Ефективний діаметр присоски	85 мм
Положення підключення	зверху
Форма присоски	круглі сильфони 1,5 гофри
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Сила відриву при 70% вакууму	397 Н
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	397 Н
Монтажна різьба	G1/4
Краплення присоски	G 1/4
Приєднання вакууму	G1/4
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Литий цинк
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR