

Електромагнітна котушка VACC-S18-70-K5-1-U2D

Номер деталі: 3546816

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Індикатор положення перемикача	Немає
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	H
Характеристики котушки	24 V DC: 7,0 W
Допустимі коливання напруги	-15 % / +10 %
Сертифікація ATEX за межами ЄС	Клас I, див. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Захист від вибуху	Клас I, див. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Температура навколишнього середовища	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65
Вага продукту	1700 г
Електричне підключення	Клемна коробка, різьба кабельного вводу NPT1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал магнітної котушки	Кований алюмінієвий сплав Чавун