

# Ніпельний кутовий фітинг LCNH-1/8-PK-4

Номер деталі: 35986

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                      | Значення                                                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір                               | 2.9 мм                                                          |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі                | Ущільнююче кільце                                               |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.95 бар...10 бар                                              |
| Робоче середовище                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                  | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура навколишнього середовища             | 0 °C...60 °C                                                    |
| Пневматичний порт 1                              | Зовнішня різьба G1/8                                            |
| Пневматичне з'єднання 2                          | для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм                                   |
| Інформація про матеріали                         | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал корпусу                                 | Алюміній<br>Цинк дитий під тиском                               |