


Сильфонный цилиндр EB-145-100

Номер деталі: 36490

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	145
Необхідний монтажний Ø	160 мм
Крок	100 мм
Максимальна висота, висуnutий	170 мм
Максимальний кут нахилу	30 град.
Максимальне пересування	20 мм
Мінімальна монтажна висота	70 мм
Режим роботи	Одиначної дії
Робочий тиск	0 бар...8 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...70 °C
Сила скидання	200 Н
Вага продукту	1100 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал сильфона	NR/BR
Матеріал корпусу	Сталь Оцинкований