


# Сильфонный цилиндр EB-215-155

Номер деталі: 36492

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Розмір                                      | 215                                            |
| Необхідний монтажний Ø                      | 230 мм                                         |
| Крок                                        | 155 мм                                         |
| Максимальна висота, висуnutий               | 230 мм                                         |
| Максимальний кут нахилу                     | 30 град.                                       |
| Максимальне пересування                     | 20 мм                                          |
| Мінімальна монтажна висота                  | 75 мм                                          |
| Режим роботи                                | Одиначної дії                                  |
| Робочий тиск                                | 0 бар...8 бар                                  |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-::4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Експлуатація з мастилом неможлива              |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 2 - помірний вплив корозії                     |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Температура навколишнього середовища        | -40 °C...70 °C                                 |
| Сила скидання                               | 200 Н                                          |
| Вага продукту                               | 2300 г                                         |
| Тип кріплення                               | З внутрішньою різьбою                          |
| Пневматичне з'єднання                       | G3/4                                           |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                             |
| Матеріал сильфона                           | NR/BR                                          |
| Матеріал корпусу                            | Сталь<br>Оцинкований                           |