

Зворотній клапан H-M5

Номер деталі: 3671

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція зворотного клапана
Пневматичний порт 1	M5
Пневматичне з'єднання 2	M5
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	115 л/хв
Робочий тиск	0.04 МПа...0.8 МПа 0.4 бар...8 бар
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Матеріал корпусу	Латунь
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR