

Адаптивний палець захвату DHAS-GF-120-U-BU

Номер деталі: 3998959

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	120
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	10 °C...50 °C
Вага продукту	29 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал затискних губок	TPE-U (PU)