


Розподільник з кнопкою F-3-M5

Номер деталі: 4452

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	80 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	M5
Робочий тиск	-0.9 бар...8 бар
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	прямий
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	235 г
Пневматичний порт 1	M5
Пневматичне з'єднання 2	M5
Пневматичний порт 3	M5