



Пневматичний розподільник J-5-PK-3

Номер деталі: 4503

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	105 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	PK-3
Робочий тиск	1 бар...8 бар
Конструкція	Дискове сидло
Номінальний розмір	2.5 мм
Час перемикання	9 мс
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	130 г
Тип кріплення	за бажанням: На плиті На монтажній рамі з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	PK-3
Пневматичне з'єднання 2	PK-3
Пневматичний порт 3	PK-3
Пневматичне з'єднання 4	PK-3
Пневматичне з'єднання 5	PK-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Латунь PPS посилений
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Пластик Цинк дитий під тиском