

Муфта
EAMD-56-54-22-23X27
Номер деталі: 5226828

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	22 мм
Діаметр захвату 2	23 мм
Розмір	56
Номінальна довжина	54.5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	172 кг·мм²
Передаваний крутний момент	60 Н·м
Вага продукту	457 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS