

Пластиковая трубка PUN-V0-10X1,5-BR

Номер деталі: 525464

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	10 мм
Радіус вигину, що залежить від витрати	54 мм
Внутрішній Ø	7 мм
Мінімальний радіус вигину	20 мм
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...0.7 МПа -0.95 бар...7 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...101.5 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: максимум 0,6 МПа при максимум 50 °C
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::-] Вода (рідка, без льоду)
Вогневипробування матеріалу	UL94 V-0 (3 мм) UL94 V-2 (0,75 мм)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Примітка щодо температури навколишнього середовища	використання без тиску до 90 °C
Вага виробу за довжиною	0.051 кг/м
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга - зовнішній Ø 10 мм
Колір	Коричневий
Примітка щодо кольору	Відхилення від стандартного кольору через вогнестійкість
Твердість по шкалі Shore	D 54 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-U(PU)