


Вугільний фільтр MS6-LFX-1/4-R

Номер деталі: 529683

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Конструкція	Вугільний фільтр
Кришка контейнера	Пластиковий захисний чохол
Робочий тиск	0 бар...20 бар
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря	900 л/хв
Робоче середовище	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Клас чистоти повітря на виході	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Температура середовища	5 °C...30 °C
Залишковий вміст мастила	0.003 мг/м³
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	600 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал фільтра	Активоване вугілля
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	PC