

Мастилорозпилювач MS6N-LOE-1/4-R

Номер деталі: 531710

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Конструкція	Пропорційний стандартний мастилорозпилювач
Максимальна кількість мастила	75 см³
Кришка контейнера	Пластиковий захисний чохол
Робочий тиск	1 бар...16 бар
Мінімальна витрата для функції змащення	50 л/хв
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	2500 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура середовища	-10 °C...60 °C
В'язкість мастила	ISO VG 32
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	600 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Пневматичний порт 1	1/4 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	PC