


Клапан плавного пуску MS4N-DL-1/8

Номер деталі: 531992

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Вихлопна функція	З можливістю дроселювання
Спосіб приведення в дію	пневматичний
Положення монтажу	Будь-який
Допоміжне ручне керування	Немає
Конструкція	сідло поршня
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	прямий
Контроль подачі повітря	Зовнішній
Напрямок потоку	Не реверсивні
Функція клапана	2/2
Робочий тиск	4 бар...14 бар
b значення	0.5
Значення C	4.6 л/с-бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	1000 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	213 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Пневматичний порт 1	1/8 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/8 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском

