

Т-подібний фітинг QBT-10-32-UNF-3/16-U

Номер деталі: 533306

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	0.118 дюйм
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Форма Т Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0.095 МПа...1 МПа 0.95 бар...10 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	1.11 ft-lbf
Вага продукту	0.332 oz
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник 7/16
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба 10-32 UNF-2A
Пневматичне з'єднання 2	для трубки з зовнішнім Ø 3/16"
Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом	32 °F...140 °F
Колір розчепного кільця	Сірий
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Нікельована латунь PBT
Матеріал звільняючого кільця	POM
Матеріал ущільнення трубки	NBR
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь