

## Накидна гайка МСК-РК-3-KD

Номер деталі: 533672

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                          | Внутрішня різьба M6x0,75                                                   |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...1.2 МПа<br>-0.95 бар...12 бар                                 |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...174 psi                                                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 1 - низький опір корозії                                                   |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                             |
| Температура навколишнього середовища            | -10 °C...60 °C                                                             |
| Пневматичний порт 1                             | Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм<br>Для ніпеля внут. Ø 3 мм з накидною гайкою |
| Матеріал накидної гайки                         | Кований алюмінієвий сплав, нікельований                                    |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                         |