

Кульовий кран
VARB-1/4-F-40-F03
Номер деталі: 534302

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	2-ходовий кульовий клапан
Спосіб приведення в дію	механічно
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	Rp1/4
Індикатор положення перемикача	Напрямок прорізу = напрямок потоку
Схема отворів фланця	F03
Внутрішній Ø	10 мм
Номинальний розмір DN	8
Функція клапана	2/2
Напрямок потоку	Реверсивний
Номинальний тиск арматури PN	40
Момент відриву при перепаді тиску , номінальний тиск клапана Pn	5 Н·м
Момент відриву при різниці тиску 1 МПа (10 bar, 145 psi)	3.5 Н·м
На підставі норм	ISO 5211
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:] Інертні гази Вода Нейтральні рідини
Температура середовища	-20 °C...150 °C
Швидкість потоку Kv	5.9 м³/год
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	Нікельована латунь

Особливості	Значення
Номер матеріалу корпусу	2.0402 CW617N
Матеріал ущільнення гнізда	PTFE
Матеріальні ущільнення	HNBR PTFE
Матеріал кулі	Латунь Тверде хромоване покриття
Номер матеріалу кулі	2.0401 CW614N
Матеріал валу	Латунь
Номер матеріалу валу	2.0401 CW614N
Вага продукту	500 г
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії