

Фільтр-регулятор MS12N-LFR

Номер деталі: 535025

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Модельний ряд	РС
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією Поворотна ручка з вбудованим замком зачиняється за допомогою аксесуарів
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Відведення конденсату	Повністю автоматичний - Автоматичне, з електричним керуванням ручне, без фіксації Відкручується вручну
Конструкція	Фільтр-регулятор з манометром
Ступінь відділення конденсату	75 %
манометр	з манометром
Максимальний гістерезис тиску	0.4 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав