

Мастилорозпилювач MS12-LOE

Номер деталі: 535041

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Конструкція	Пропорційний стандартний мастилорозпилювач
Робочий тиск	1 бар...16 бар
Мінімальна витрата для функції змащення	400 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
В'язкість мастила	ISO VG 32
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав