


Регулятор тиску
LR-1/4-DB-7-O-MINI
Номер деталі: 537643

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Mini
Ширина	44 мм
Модельний ряд	DB
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Регулятор тиску без манометра
Функція регулятора	З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
манометр	Підготовлено для G1/8
Робочий тиск	0.1 МПа...1 МПа 1.5 бар...10 бар
Діапазон регулювання тиску	0.5 бар...12 бар
Тиск на вході 1	1 бар...10 бар
Максимальний гістерезис тиску	0.5 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	1300 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	150 г
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж на передній панелі Монтаж в лінію з наскрізним отвором З кронштейном
Підключення манометра	G1/8
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал поворотної ручки	POM
Матеріал корпусу	РА-посилений