

Поворотний фланець SNCL-12-R3

Номер деталі: 537794

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
На підставі норм	ISO 21287
Варіанти	Високий захист від корозії
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...90 °C
Вага продукту	20 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Кований алюмінієвий сплав Із захисним кожухом
Матеріал підшипника	Пластик
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь